HEDI

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40N

Bestelldaten

Bestellnummer	081127 40N
GTIN	4003644009350
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:
Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ.** Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).
Funktion:
IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ∅ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ∅ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.
IP-Schutzart: IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W
Kabelklasse: H07RN-F
Kabelaufbau: 3G1,5
Material Kabel: Neopren
Kabellänge: 40 m
Anzahl Steckdosen: 3

Technische Beschreibung

Typ	40N
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Netzspannung	250 V
Material Kabel	Neopren
Kabelaufbau	3G1,5
Kabellänge	40 m
Kabelklasse	H07RN-F
IP-Schutzart	IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Anzahl Steckdosen	3
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel