Garant

Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 138/190mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274512 138/190
GTIN	4067263950349
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.
Passend für:
Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.
Achtung:
Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).
Hinweis:
D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	190 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximale Schnitttiefe t_{max}	18 mm
Serie	Vario plus Eco

minimaler 1. Einstich-Ø D_1	138 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger