Garant

# Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 110/170mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 274520 110/170 |
| GTIN | 4067263962151 |
| Artikelklasse | 21U |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.
**Passend für:**
Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.
**Achtung:**
Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).
**Hinweis:**
$D_1$ = minimaler Ø für den 1. Einstich / $D_2$ = maximaler Ø für den 1. Einstich.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| passende Wendeschneidplatte | Nr. 273656 – 273749 |
| Serie | Vario plus Eco |
| minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$ | 110 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$ | 170 mm |

| | |
|---|---|
| maximale Schnitttiefe $t_{max}$ | 28 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Stechbreite w | 4 mm |
| Produktart | Schneidenträger |