Garant

Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 150/250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274521 150/250
GTIN	4067263962236
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.
Passend für:
Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.
Achtung:
Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).
Hinweis:
D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximale Schnitttiefe t_{max}	28 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	250 mm
Serie	Vario plus Eco

minimaler 1. Einstich-Ø D_1	150 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	4 mm
Produktart	Schneidenträger