Multifunktionsöl, Inhalt: 400ml

Bestelldaten

Bestellnummer	083000 400
GTIN	5032227690042
Artikelklasse	08E

Beschreibung

Ausführung:
Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl **ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt,** teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Verwendung:
- **Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung – löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.**
- **Reiniger: löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.**
- **Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.**
- **Korrosionsschutz: WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.**
- **Kontaktspray: verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.**

Hinweis:
Freigaben: Unter anderem **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Technische Beschreibung

Sprühkopf	Standard
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02: Flamme
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Farbe	hellbraun
Flammpunkt	47 °C
Siedepunkt	176 °C
Oxidierende Eigenschaften	nein
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Kinematische Viskosität	< 1 mm^2/s
Lagertemperatur	15 - 50 °C
Inhalt	0,4 l
Ausführung	Spraydose
Produktart	Multifunktionsöl / Universalöl