Garant

Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060220 ER, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ: ST1400

Bestelldaten

Bestellnummer	215659 ST1400
GTIN	4045197673732
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,25×D. a_p = 3 mm, $a_{p\,max}$ = 4 mm.
Eckenradius: 2 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Eckenradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060220 ER
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM

Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	150 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		