Garant

Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 50/6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215850 50/6
GTIN	4045197221759
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:
Mit Bohrung zum Aufschrauben.
Verwendung:
Universeller Einsatz in allen Materialien.
- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

Hinweis:
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.
- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀	22 mm
Schneiden-⌀ D_C	50 mm

passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6
Rampingwinkel α_{max}	0,32 Grad
Rampinglänge L für α_{max}	44,85 mm
Bohrzirkularfräsen ∅ D_{min}	97 mm
Bohrzirkularfräsen ∅ D_{max}	98 mm
∅ D_3	47 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP