Klemmdrehhalter CKJNR 93°, für Wendeschneidplatten KNUX.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 3
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 4
Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L_4	40 mm
Pratze	259038 16
Schraube für Pratze	259021 3
passende Wendeschneidplatte	KNUX 1604.. R/L
Kopflänge L_1	32 mm
ISO-Code Halter	CKJNR/L 3232P16
Feder	259046 3
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 3	259044 3
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Spannpratze Typ 16	259038 16
Unterlegplatte Typ 4	259031 4
Schraube für Spannpratze Typ 3	259021 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Feder Typ 3	259046 3
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600