HEDI

Maschinenleuchte, Typ: 9LED

Bestelldaten

Bestellnummer	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:
Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.
Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.
Bewährte Maschinenleuchte mit extrem robusten Lampenkopf, spritzwasser- und staubdicht, für den professionellen Einsatz in rauhen Arbeitsumgebungen oder den Einsatz an und in Maschinen. Funkenstörung nach DIN EN 62493. Maschinenleuchte mit **LEDs** zur zielgerichteten Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Geringer Energieverbrauch, Vermeidung von Erwärmung und UV-Bestrahlung der beleuchteten Objekte.
Lampenkopf mit verbessertem Gelenk.
Funktion:
IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive Leuchtmittel, mit **starkem Haftmagnet, Schraubzwinge 50 mm und Befestigungsschrauben** für Maschinen-, Tisch-, Wand- oder Deckenbefestigung.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	1140 lm
Leuchtmittel	LED
Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 64
Leuchtmittel austauschbar	nein
Lichtleistung	12 W
Nennspannung	250 V
Abstrahlwinkel fest	60 Grad
Lichtfokussierung	fokussierter Lichtkegel
Produktart	Maschinenleuchte