Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN.., links, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	40 mm
ISO-Code Halter	PSSNR/L 3232P15
Schaftgröße	32 mm
Unterlegplatte	259031 37
Plattengröße	15 mm
Kopflänge L_1	36 mm
Kniehebel	259015 12
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1506..
Kniehebelschraube	259018 11
Federstift-Set	259047 4
Feder-Set	259044 6
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 37	259031 37
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Kniehebel Typ 12	259015 12
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500