Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Funktionsbreite L_4	20 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616H11
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	269005 3
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L_1	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500