Garant

HM-Bohrstange E.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E20S SDUCR/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L_3	13,1 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	23,5 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	18,9 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500