Garant

Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A12L SDUCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L_3	9 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500