Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter MTJNR 93°, für Wendeschneidplatten TN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L_1	36 mm
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Stift	259049 6
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 14
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2525M16
Schrauben-Set	259023 2
Funktionsbreite L_4	32 mm
Unterlegplatte	259031 32
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 32	259031 32
Stift Typ 6	259049 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Spannpratze Typ 14	259038 14
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500