Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannpratze	259038 14
Schrauben-Set	259023 2
Stift	259049 6
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L_4	25 mm
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2020K16
Unterlegplatte	259031 32
Kopflänge L_1	31 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 32	259031 32
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
Spannpratze Typ 14	259038 14
Stift Typ 6	259049 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500