HOLEX

Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260049 25/09
GTIN	4067263109655
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:
Gezielte Kühlung an der Schneide.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	32 mm
Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Norm	Werksnorm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	SCLCR/L 2525M09
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L_1	19 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher Typ TX15	659950 TX15