KOMET
CERATIZIT GROUP

# KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 19,5mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 235500 19,5 |
| GTIN | 4047109047174 |
| Artikelklasse | 24P |

## Beschreibung

**Ausführung:**
**Mit Kombischaft.**
· **Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.**
· **Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.**
**Verwendung:**
· **Stehender und rotierender Einsatz.**
· **Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).**
· **Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.**
Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.
**Lieferumfang:**
Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).
**Hinweis:**
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Auskraglänge $L_A$: 64 mm
Schaft-Ø $D_s$: 25 mm
Schaftlänge $L_s$: 56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 060306 18-..
Wendeplattenschrauben-Set: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Nutzlänge $L_1$ | 40 mm |
| Schaft-Ø $D_s$ | 25 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 060306 18-.. |

| | |
|---|---|
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| Schaftlänge $L_s$ | 56 mm |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nenn-Ø D | 19,5 |
| Gesamtlänge L | 120 mm |
| Auskraglänge $L_A$ | 64 mm |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D |
| Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Bohrverwendung | Zentrierbohren |
| Bohrverwendung | Durchbohren |
| Bohrverwendung | Querbohren |
| Bohrverwendung | ballig |
| Bohrverwendung | Paketbohren |
| Bohrverwendung | schräg Anbohren |
| Bohrverwendung | schräger Austritt |
| Bohrverwendung | Auskesselung |
| Innenkühlung | ja |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP | 674252 6IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m | 211750 1,0 |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 6IP2 | 239652 6IP2 |