KOMET
CERATIZIT GROUP

KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 22,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	235500 22,5
GTIN	4047109047228
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:
Mit Kombischaft.
· **Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.**
· **Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.**
Verwendung:
· **Stehender und rotierender Einsatz.**
· **Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).**
· **Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.**
Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.
Lieferumfang:
Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).
Hinweis:
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Auskraglänge L_A: 70 mm
Schaft-Ø D_s: 25 mm
Schaftlänge L_s: 56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 07T308 23-..
Wendeplattenschrauben-Set: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	25 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 07T308 23-..
Nutzlänge L_1	46 mm
Schaftlänge L_s	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	22,5
Gesamtlänge L	126 mm
Auskraglänge L_A	70 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1