HOLEX

Vorteilspack Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm, Typ: 10X80



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:
Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm.**
Entspricht Nr. 574550.
Verwendung:
In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	10000 min^{-1}
Zwingenlänge L_2	80 mm
Bürsten-Ø D_1	12 mm
Besatzlänge H_1	20 mm
Zwingen-Ø D_2	10 mm
Gesamtlänge L	120 mm

Produktart	Pinselbürste

Zubehör

PinselbürsteStahldraht 0,30 mm Typ 10X80	574550 10X80