HOLEX

Vorteilspack Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 125XM14mm

Bestelldaten

Bestellnummer	GG5721 125XM14
GTIN	4067263136422
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:
Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**
Entspricht Nr. 572103. Mit **Sicherheitsstützring,** nach Abnahme steht weitere Besatzhöhe zur Verfügung.
Verwendung:
Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	6500 min^{-1}
Besatzlänge H_1	25 + 15 mm
Sicherheitsstützring	ja
Bürsten-Ø D_1	125 mm
Gewinde M	M14

Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste

Zubehör

TopfbürsteStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø D1×Gewinde M 125XM14 mm	572103 125XM14