HOLEX

Vorteilspack Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 60mm

Bestelldaten

Bestellnummer	GG5732 60
GTIN	4067263136132
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:
Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.
Mit **Innengewinde M14.**
Entspricht Nr. 573205. Mit **Innengewinde M14.**
Verwendung:
Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M14
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H_1	20 mm
Bürsten-Ø D_1	65 mm
maximale Drehzahl	12000 min^{-1}
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Topfbürste

Zubehör

TopfbürsteINOX-Draht 0,30 mm Bürsten-∅ D1 60 mm	573205 60