KOMET

# KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 31mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 235502 31 |
| GTIN | 4047109024526 |
| Artikelklasse | 24P |

## Beschreibung

**Ausführung:**
**Mit Kombischaft.**
· **Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.**
· **Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.**
**Verwendung:**
· **Stehender und rotierender Einsatz.**
· **Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).**
· **Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.**
Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.
**Lieferumfang:**
Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).
**Hinweis:**
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Nutzlänge $L_1$ | 93 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| Schaft-Ø $D_s$ | 32 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. |
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Schaftlänge $L_s$ | 60 mm |
| Serie | KUB Quatron® |

| | |
|---|---|
| Nenn-Ø D | 31 |
| für Zoll-Ø | 1 7/32 Zoll |
| Gesamtlänge L | 182 mm |
| Auskraglänge $L_A$ | 122 mm |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Bohrverwendung | Zentrierbohren |
| Bohrverwendung | Durchbohren |
| Bohrverwendung | Querbohren |
| Bohrverwendung | ballig |
| Bohrverwendung | Paketbohren |
| Bohrverwendung | schräg Anbohren |
| Bohrverwendung | schräger Austritt |
| Bohrverwendung | Auskesselung |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m | 211750 2,8 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1 | 239652 15IP1 |