KOMET

KOMET® Wechselbrücke für M03Speed, ∅ Dmin: 38mm

Bestelldaten

Bestellnummer	238372 38
GTIN	4047109079786
Artikelklasse	24I

Technische Beschreibung

Grobverstellweg S	6,5 mm
Flugkreis ∅ D2 Vorwärtsbearbeitung	∅-3,2 mm
maximale Drehzahl	31000 min^{-1}
Mindest-∅ D_{min}	38
Höhe H	17,5 mm
Schneidenträger	238374 38-50
Spindelbereich-∅	38 - 51 mm
Feinverstellkopf	238370 38
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET® Schneidenträger 90° für M03SpeedVorwärts Passend für M03 Größe 38-50	238374 38-50
KOMET® M03Speed Feinverstellkopf ∅ Dmin 38 mm	238370 38