KOMET

# KOMET® Aufnahme, SK 40, ABS® Ø d: 32mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 239000 32 |
| GTIN | 4047109045088 |
| Artikelklasse | 29W |

## Beschreibung

**Ausführung:**
- **Form AD/B**
- **Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 8000 1/min.**
- **Mit innerer Kühlmittelzuführung.**

**Norm:**
**DIN 69871**
**Lieferumfang:**
**Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.**
**Hinweis:**
Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Vorsprunglänge $L_1$ | 19 mm |
| Auskraglänge A | 50 mm |
| ABS® Schaft-Ø $D_s$ | 32 mm |
| Aufnahme | SK 40 |
| Schaft | ABS |
| Aufnahme-Norm | DIN 69871 |
| Form | ADB |

| | |
|---|---|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 $min^{-1}$ |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | ABS-Aufnahme |