Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 5
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2020K09
Plattengröße	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Kniehebelschraube	259018 6
Federstift-Set	259047 3
Unterlegplatte	259031 27
Kniehebel	259015 9
Kopflänge L_1	28 mm
Funktionsbreite L_4	25 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Unterlegplatte Typ 27	259031 27