Garant

eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.
Innenkühlung: ja
ISO-Code Halter: PCLNR/L 1620X12
passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..
Funktionsbreite L_4: 25 mm
Kopflänge L_1: 34 mm
Gesamtlänge L: 81 mm
Unterlegplatte: 259031 11

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	16 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 1620X12
Funktionsbreite L_4	25 mm

Feder	259046 1
Kopflänge L_1	34 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Unterlegplatte	259031 11
Kniehebel	259015 3
Gesamtlänge L	81 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Kniehebel Typ 3	259015 3
Kniehebel-Schraube Typ 2	259018 2
Feder Typ 1	259046 1