Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
Unterlegplatte	259031 27
Funktionsbreite L_4	32 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Feder-Set	259044 5
Federstift-Set	259047 3
Kniehebel	259015 9
Kopflänge L_1	33 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2525M09
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5