KOMET

KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ∅ DC: 42mm

Bestelldaten

Bestellnummer	235505 42
GTIN	4047109026889
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:
Mit ABS®-Schaft.
Verwendung:
Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.
Lieferumfang:
Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).
Hinweis:
Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.
Achsversetztes Bohren bis V_{max} = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.
Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ∅ =D+0,5mm.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 120508 44-..
Nutzlänge L_1	126 mm
ABS® Schaft-∅ D_s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	42
für Zoll-Ø	1 21/32 Zoll
Gesamtlänge L	207 mm
Auskraglänge L_A	176 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	ballig
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600