Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	40 mm
Feder-Set	259044 7
Kniehebelschraube	259018 13
Kniehebel	259015 13
Plattengröße	19 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 3232P19
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L_4	40 mm
Federstift-Set	259047 5
Unterlegplatte	259031 36
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Kniehebel Typ 13	259015 13
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13