KOMET

KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 35,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236603 35,5
GTIN	4047109203143
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:
Bohrungstoleranz: D – 0,1 / + 0,3
Verwendung:
Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.
Hinweis:
- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis V_{max} = 0,25 mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler Ø = D + 0,5 mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 110408 38-...
Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nutzlänge L_1	144 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ABS® Schaft-Ø D_s	63 mm
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	35,5
Auskraglänge L_A	185 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP	239652 15IP