KOMET®

KOMET® Einstechmesser HSS-Co5, Breite b: A5,15 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	240020 A5,15
GTIN	4047109015791
Artikelklasse	24H

Beschreibung

Ausführung:
Einstechmesser passend für Halter Nr. 240010 **für Außen-Ringnuten (Seegerring-Nuten):** Die Messerbreite entspricht der gültigen Toleranz H11 für Sicherungsnuten. Die Messer müssen nur stirnseitig nachgeschliffen werden.
Verwendung:
Zum Herstellen von Außennuten für Sicherungsringe (SEEGER® Ring). Die Messbreite entspricht der gültigen Toleranz H11 für Sicherungsnuten. Die Messer müssen nur stirnseitig nachgeschliffen werden.
für Seegerringbreite: 5 mm
Gesamtlänge: 150 mm
Höhe h: 16 mm
passender Halter: A1/2A

Technische Beschreibung

für Seegerringbreite	5 mm
passender Halter	A1/2A
Gesamtlänge	150 mm
Höhe h	16 mm
Breite b	5,15 mm
Schneidstoff	HSS Co 5
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen