LEDLENSER

# LED-Taschenlampe, Typ: P5

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 081485 P5 |
| GTIN | 4058205009850 |
| Artikelklasse | 04B |

## Beschreibung

**Ausführung:**
LED Lenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. In allen höherwertigen Taschenlampen ist das patentierte **Advanced Fokus System.**
High Performance Linie von LED LENSER für universellen Einsatz. Mit Falltestprüfung aus 1 m Höhe.

- **Advanced Focus System (AFS)**
  **Das Advanced Focus System kombiniert Linse und Reflektor und vereint so die Vorteile beider Systeme. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtbündelung im Fokus, sowie ein weitgehend homogener, defokussierter Lichtkegel. Dadurch zählt das AFS zu den weltbesten Fokussiersystemen für LED-Lampen.**
- **Rapid Focus**
  **Herkömmliche Fokussiersysteme mit Drehmechanik müssen in der Regel mit beiden Händen bedient werden. Der Rapid Focus hingegen ermöglicht die schnelle Lichtkegelregulierung mit einer Hand.**

**Lieferumfang:**
Inklusive Batterie Nr. 081557 LR6.
IP-Schutzart: IP X4
Lichtstrom: 140 lm
Leuchtdauer: 4 h
Leuchtdauer Stufe 2: 4 h
Advanced Focus System (AFS): ja
Rapid Focus: ja
Anzahl enthaltener Batterien: 1

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Leuchtdauer | 4 h |
| Kopf-∅ | 26 mm |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Batterietyp | LR6 |
| Herstellerbezeichnung | P5 |
| Gewicht | 80 g |
| Lieferumfang mit Gürteltasche | ja |
| Advanced Focus System (AFS) | ja |
| Lichtstrom | 140 lm |
| IP-Schutzart | IP X4 |
| Leuchtdauer Stufe 2 | 4 h |
| Rapid Focus | ja |
| Gesamtlänge | 113 mm |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Produktart | Taschenlampe |