Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Plattengröße	9 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500