Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 8
Funktionsbreite L_4	25 mm
Unterlegplatte	259031 28
Kniehebelschraube	259018 7
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020K15
Feder-Set	259044 2
Federstift-Set	259047 2
Plattengröße	15 mm
Kopflänge L_1	35 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Kniehebel Typ 8	259015 8
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500