Garant

HSS-Bohrstange AH.. SGSPR 45°, für Wendeschneidplatten GPCT, rechts, Auskraglänge / Plattengröße: 65/S5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10,72 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 6
ISO-Code Halter	AH0812H SGSPR/LS5
passende Wendeschneidplatte	GPCT S5010.
Plattengröße	5 mm
Kopflänge L_1	32 mm
Mittenversatz L_3	6,4 mm
Halsbreite L_4	8 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L_2	11,15 mm
Einstellwinkel κ	45 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 6	269028 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500