Garant

Mini-Bohrstange HM, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 42/8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270006 42/8
GTIN	4045197560049
Artikelklasse	21V

Beschreibung

Ausführung:
Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279815 11
Plattengröße	08 mm
Kopflänge L_1	42 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Spannhöhe L_2	11,5 mm
Serie	Mini
Schaft-Ø D_s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Klemmschraube Typ 11	279815 11
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10