Klemmdrehhalter SVVBN 72,5°, für Wendeschneidplatten VB.., neutral, Schaft- / Plattengröße: 25/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261111 25/11
GTIN	4045197655851
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Auskraglänge L_1 neutrale Halter	39 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
ISO-Code Halter	SVVBN 2525M11
Funktionsbreite L_4 neutrale Halter	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Schaftgröße	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500