Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Kopflänge L_1	33 mm
ISO-Code Halter	SVJBR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Funktionsbreite L_4	32 mm
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500