Garant

Eco-Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273835 25/3
GTIN	4045197517326
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm^2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. 10×w
Hinweis:
Maximaler ∅ = begrenzter Werkstück-∅ aufgrund der Ausführung.
Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.
Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Funktionsbreite L_4	26,5 mm
Kopflänge L_1	49 mm
Einstechtiefe t_{max}	30 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Gesamtlänge L	121 mm
Serie	Eco

maximaler ∅	60 mm
Schaftbreite b	25 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6