Klemmdrehhalter SVHBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261107 20/11
GTIN	4045197655738
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L_1	17 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVHBR/L 2020K11
Funktionsbreite L_4	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500