Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261109 25/16
GTIN	4045197653642
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L_4	32 mm
Schaftgröße	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Kopflänge L_1	33 mm
Unterlegplatte	269005 8
ISO-Code Halter	SVJBR/L 2525M16
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500