Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., neutral, Schaft- / Plattengröße: 20/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1 neutrale Halter	31 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVVCN 2020K11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Funktionsbreite L_4 neutrale Halter	10 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Schaftgröße	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500