Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Halsbreite L_4	16,5 mm
Mittenversatz L_3	4,6 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	28 mm
ISO-Code Halter	A25R SVJCR/L16
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L_1	44 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500