Garant

Teilprofilplatte für DIN 7993 innen rechts, HB7010, Einstich R: 0,6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	271035 0,6
GTIN	4045197142597
Artikelklasse	21J

Beschreibung

Passend für:
GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997 – 272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

Technische Beschreibung

Einstich R	0,6 mm
t_{max}	0,8 mm
Schneidenbreite w	1,2 mm
Schneidstoff	HM
Wendeplattenzuordnung	rechts
Sorte	HB7010
Nuten nach Norm	DIN 7993
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm

Unterlegplatte	Nr. 272624 Gr. S
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Unterlegplatte für Bohrstangen Neigungswinkel S Grad	272624 S