Garant

Bohrstange mit festem Neigungswinkel 3°, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 25/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Mit festem Neigungswinkel.
Mit Innenkühlung.
Verwendung:
Für Regelgewinde M16×2 und M18×2,5.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279810 4
Mittenversatz L_3	7,3 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø D_S	20 mm
Neigungswinkel	3 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 4	279810 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500