Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, Ø d = 32 mm, Gewinde M × Länge L1: M12X105

Bestelldaten

Bestellnummer	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:
Schafttoleranz h6.
Verwendung:
Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).
Innenkühlung: ja
Bohrungs-Ø D_1: 12,5 mm
Ø D_2: 21 mm
Gesamtlänge L_{ges}: 170 mm
Nutzlänge L_1: 105 mm
L_2: 24 mm

Technische Beschreibung

Ø D_2	21 mm
Gesamtlänge L_{ges}	170 mm
Nutzlänge L_1	105 mm
L_2	24 mm
Bohrungs-Ø D_1	12,5 mm
Aufnahme	Ø d = 32 mm
Innenkühlung	ja