Kurzbohrfutter Form A, SK 40, Spannbereich: 0,5-13mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301490 0,5-13
GTIN	2050001690548
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:
Für Rechts- und Linkslauf.
Lieferumfang:
Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW6
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Spannbereich	0,5 - 13 mm
Außen-∅ D	50 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 30 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Spannbackensatz3-teilig für Spannbereich 0,5-13 mm	309701 0,5-13
Ritzel für Spannbereich 0,5-13 mm	309702 0,5-13