Garant

Stechdrehplatte Schlichten, HB7215, Stechbreite w: 3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273721 3
GTIN	4045197502803
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Stechbreite w	3 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Nebenanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7215
Eckenradius R	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	210 m/min	P
GG(G)	geeignet	280 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		