Garant

Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273756 20/2
GTIN	4045197484987
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm^2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.
Hinweis:
Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{max} (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Einstechtiefe t_{max}	10 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge L_1	33 mm
Stechbreite w	2 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25