Garant

Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-Ø D1: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302256 6
GTIN	4045197287915
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:
- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Spann-Ø D_1	6 mm
Ø D_2	21 mm
Außen-Ø D	27 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 20/6 mm	302412 20/6
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Kühladapter kurz4,5° für Spann-∅ 6-9 mm	354235 6-9
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 20/6 mm	302410 20/6
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft ∅ d / ∅ D1 20/6 mm	302415 20/6
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 16/6 mm	302412 16/6
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 20/6 mm	302416 20/6
	308806 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M